


Attends® Soft




Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Soft ist ein Sortiment von diskreten, anatomisch geformten Einlagen bei sehr leichter bis starker Harninkontinenz.

Soft 0-3+



Soft 4-7



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 Weiße, atmungsaktive Außenseite für mehr Tragekomfort, Diskretion und Hautgesundheit.</p> | <p>2 Einfach mit Klebestreifen in eng anliegender Unterwäsche zu befestigen. Extra diskret.</p> | <p>3 Anatomisch geformter Saugkern für einen bequemen Sitz.</p> |
| <p>4 Seidenweiche, attraktiv bedruckte Oberfläche. (Ausnahme: 30 Stk. Packungen)</p> | <p>5 Leistungsfähiger Saugkern mit Superabsorber und Aufnahmeschicht für optimale Auslaufsicherheit, Hauttrockenheit und Geruchsbindung.</p> | <p>6 Weiche elastische Seitenbündchen (Soft 2 - 7) anschmiegsam und auslaufsicher.</p> |



Die Hautverträglichkeit von Attends Soft ist dermatologisch bestätigt durch proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung.

www.attends.ch

Attends Soft

	Stück / Beutel Stück / Karton	EAN 7332152 Packung / Karton	Länge cm Breite im Schrittbereich cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastische Seitenbündchen	Klebestreifen	Geruchsbindung (Odour Protection)	Atmungsaktiv	Quick-Dry Technologie
Attends Soft Ultra Mini 0	28 8 x 28	205068 205075	20.5 6.5	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber	Vlies	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini 1	20 12 x 20	204542 205327	21.5 8	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber, Aufnahmeschicht	Vlies	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini Long 1L	16 12 x 16	204566 204863	27.5 8	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber, Aufnahmeschicht	Vlies	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Normal 2	30 6 x 30	208236 208243	26.5 10.5	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra 3	30 6 x 30	208250 208267	32.5 12	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra Plus 3+	10 12 x 10	204665 205112	36.5 13	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Super 4	30 6 x 30	208274 208281	38.5 14.5	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 5	38 4 x 38	204764 204771	47.5 16.5	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 6	38 4 x 38	204788 204795	47.5 16.5	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 7	34 4 x 34	204801 204818	47.5 16.5	Vliesschicht und atmungs-aktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Geruchsbindung

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Extraweiche Oberfläche

Seidenweiche, hautfreundliche Vliesoberfläche.



Aktivzone

Die Aktivzone im Schrittbereich des Produktes sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Gesunderhaltung der Haut und hervorragenden Auslaufschutz.



Hautfreundlicher pH-Wert

Die Saugkern-Technologie mit Aktivfasern in der Aufnahmeschicht sorgt für einen natürlichen, hautfreundlichen pH-Wert von ca. 4,5. Dies hilft, die Haut zu schützen und sie gesund zu erhalten.



Atmungsaktiv

Atmungsaktives Material lässt die Luft zirkulieren, was zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt.



Einzel verpackt

Diese Produkte sind einzeln verpackt. Diskret und hygienisch auch für unterwegs.